

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M38X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M38X0,75
GTIN	4045197625021
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	38 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX

Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Kierteen syvyys	114 mm
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Alkureiän \varnothing	37,25 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M38x0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi