

Garant**TKM-NC-tarkkuus-aloitusreikäpora 90°, pinnoittamaton, Ø DC h6: 2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 1210192 |
| GTIN | 4045197647627 |
| Tuoteluokka | 11E |

Kuvaus**Malli:****Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen ansiosta, erittäin hyvä pistomittatarkkuus.****Käyttö:**Kärkikulma **90°** paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka Ø on pienempi.**Huomautus:**

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Huomioi syöttöarvo $f = 0,015$ mm/U!**Tekninen kuvaus**

| | |
|--|-----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 5 mm |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ² | 0,015 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D_c | 2 mm |
| Varren toleranssi | h6 |
| varren Ø D_s | 2 mm |
| Kokonaispituus L | 32 mm |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |

| | |
|--------------|-------------|
| Kärkikulma | 90 astetta |
| Terien lkm Z | 1 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Keskiöpöora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 180 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |