

Garant**XDMT090416ZDER, HB4420, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212883 S
GTIN	4045197625847
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ **Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z / hammas	0,45 mm
tyyppi	S
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT090416ZDER
Laji	HB4420
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	0,7 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pinnoitus	PVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		