

**Garant****TKM-NC-tarkkuus-aloitusreikäpora 90°, pinnoittamaton, Ø DC h6: 3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 121019 3      |
| GTIN         | 4045197647634 |
| Tuoteluokka  | 11E           |

**Kuvaus****Malli:****Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus.****Käyttö:**Kärkikulma **90°** paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka Ø on pienempi.**Huomautus:**

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

**Huomioi syöttöarvo  $f = 0,015$  mm/U!****Tekninen kuvaus**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Lastu-urien pituus $L_c$                         | 6 mm            |
| Nimellis-Ø $D_c$                                 | 3 mm            |
| Syöttö $f$ teräksessä $< 1100$ N/mm <sup>2</sup> | 0,015 mm/kierr, |
| Varren toleranssi                                | h6              |
| varren Ø $D_s$                                   | 3 mm            |
| Kokonaispituus $L$                               | 32 mm           |
| Varsi  | DIN 6535 HA, h6 |
| Pinnoitus  | pinnoittamaton  |
| Lastuava aine                                    | TKM             |
| Standardi  | Tehdasnormi     |
| Toleranssi, nimellis-Ø                           | h6              |

|              |            |
|--------------|------------|
| Kärkikulma   | 90 astetta |
| Terien lkm Z | 1          |
| Sisäjähdytys | ei         |
| Värirengas   | ilman      |
| Tuotetyyppi  | Keskiöpora |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                | soveltuu          | 200 m/min      | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu          | 180 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 80 m/min       | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |
| kuiva                         | sopii rajoituksin |                |           |