

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.0-80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.0-80
GTIN	4062406000028
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 80

Kierteen Ø: 1,53 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	80
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kierteennousu	0,318 mm
Kierteen syvyys	4,59 mm
Kierteen Ø	1,53 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	1,25 mm

Kokonaispituus L	40 mm
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	2
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	0-80 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi