

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.0-80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 80

Kierteen Ø: 1,524 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	1,25 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Terien lkm Z	2
Kierteennousu	0,318 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	80
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kierteen Ø	1,524 mm
Kierteen syvyys	3,81 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	0-80 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi