

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.0-80****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130040 NO.0-80 |
| GTIN | 4062406000059 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 80

Kierteen Ø: 1,524 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------|
| Kierteennousu | 0,318 mm |
| Kierteen Ø | 1,524 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Kokonaispituus L | 40 mm |
| Kierteen syvyys | 3,81 mm |
| Alkureiän Ø | 1,25 mm |
| Lastu-urien määrä | 2 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Terien lkm Z | 2 |
| Kierrettä/ tuuma | 80 |
| varren $\varnothing D_s$ | 2,5 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Varren nelikulmio \square | 2,1 mm |
| Kierretyyppi | UNF |
| Kierteen koko | 0-80 UNF |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |