

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.0-80****Tilastiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130046 NO.0-80 |
| GTIN         | 4062406000080  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 80

Kierteen Ø: 1,524 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kierteen Ø              | 1,524 mm |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 2,5 mm   |
| Kierrettä/ tuuma        | 80       |
| Terien lkm Z            | 2        |
| Kokonaispituus L        | 40 mm    |
| Standardi               | DIN 371  |
| Alkureiän Ø             | 1,25 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 2,1 mm                                   |
| Lastuava aine                              | HSS E                                    |
| Kierteennousu                              | 0,318 mm                                 |
| Lastu-urien määrä                          | 2  |
| Kierteen syvyys                            | 3,81 mm                                  |
| Kierretyyppi                               | UNF-LH                                   |
| Kierteen koko                              | 0-80 UNF LH                              |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kierrenormi                                | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka                           | 1B                                       |
| Toleranssiluokka                           | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka                           | 3B                                       |
| Toleranssiluokka                           | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | 2B                                       |
| Toleranssiluokka                           | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste                                  | C  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas                                 | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                              |