

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.1/16-16
GTIN	4062406000097
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 52,387 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 51 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	32 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteen Ø	52,387 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	40 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierrettä/ tuuma	16

Alkureiän Ø	51 mm
Terien lkm Z	6
Kierteen syvyys	78,58 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.1/16-16 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi