

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.1/16-16
GTIN	4062406000103
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 52,387 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 51 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän Ø	51 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Terien lkm Z	6
Lastuava aine	HSS
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Kierteen Ø	52,387 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	78,58 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/16-16 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi