

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M25X1,25****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130001 M25X1,25 |
| GTIN         | 4062406001971   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 23,75 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Alkureiän Ø             | 23,75 mm |
| Terien lkm Z            | 4        |
| Standardi               | DIN 376  |
| Kokonaispituus L        | 140 mm   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Lastuava aine                              | HSS E                    |
| Lastu-urien määrä                          | 4                        |
| Kierteennousu                              | 1,25 mm                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX               |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX               |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX               |
| Toleranssiluokka                           | 7H                       |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                 |
| Kierteen syvyys                            | 75 mm                    |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                  |
| Kierteen Ø                                 | 25 mm                    |
| Kierretyyppi                               | MF-LH                    |
| Kierteen koko                              | M25×1,25                 |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton           |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                   |
| Etuviiste                                  | B                        |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9          |
| Sisäjähdytys                               | ei                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |