

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M27X0,35****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130001 M27X0,35 |
| GTIN         | 4062406002091   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 26,65 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 20 mm   |
| Lastuava aine           | HSS E   |
| Kierteennousu           | 0,35 mm |
| Terien lkm Z            | 4       |
| Varren nelikulmio □     | 16 mm   |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Standardi            | DIN 376                  |
| Kokonaispituus L     | 160 mm                   |
| Alkureiän Ø          | 26,65 mm                 |
| Lastu-urien määrä    | 4                        |
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX               |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX               |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX               |
| Toleranssiluokka     | 7H                       |
| Toleranssiluokka     | 7HX                      |
| Toleranssiluokka     | 7G                       |
| Toleranssiluokka     | 7GX                      |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                 |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                 |
| Kierteen Ø           | 27 mm                    |
| Kierteen syvyys      | 81 mm                    |
| Kierretyyppi         | MF-LH                    |
| Kierteen koko        | M27×0,35                 |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton           |
| Kylkikulma           | 60 astetta               |
| Kierrenormi          | DIN 13                   |
| Etuviiste            | B                        |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9          |
| Sisäjähdytys         | ei                       |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta       | Vasen                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |