

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M27X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M27X0,75
GTIN	4062406002114
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 26,25 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	20 mm
Kierteennousu	0,75 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	26,25 mm
Kierteen syvyys	81 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen Ø	27 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M27×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi