

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M13X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M13X0,75
GTIN	4062406001018
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,25 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	11 mm
Kierteen Ø	13 mm
Kierteen syvyys	39 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Alkureiän Ø	12,25 mm

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	110 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M13×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi