

Garant
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M20X2,5**

Tilaustiedot

Tilausnumero	130001 M20X2,5
GTIN	4062406001629
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	16 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	17,5 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Kierteen Ø	20 mm
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M20 × 2,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi