

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M25X0,35****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130001 M25X0,35 |
| GTIN | 4062406001933 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 24,65 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|---------|
| Kierteennousu | 0,35 mm |
| Kierteen Ø | 25 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Terien lkm Z | 4 |
| Lastu-urien määrä | 4 |

| | |
|--|--------------------------|
| Kierteen syvyys | 75 mm |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Alkureiän Ø | 24,65 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 18 mm |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierteen koko | M25×0,35 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähditys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |

| | |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |