

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M24X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130001 M24X0,5 |
| GTIN         | 4062406001858  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 23,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm  |
| Kierteennousu       | 0,5 mm   |
| Kokonaispituus L    | 160 mm   |
| Kierteen syvyys     | 72 mm    |
| Toleranssiluokka    | ISO 1 4H |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX               |
| Toleranssiluokka         | 7H                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                 |
| Terien lkm Z             | 3                        |
| varren $\varnothing D_s$ | 18 mm                    |
| Standardi                | DIN 376                  |
| Lastu-urien määrä        | 3                        |
| Kierteen $\varnothing$   | 24 mm                    |
| Alkureiän $\varnothing$  | 23,5 mm                  |
| Lastuava aine            | HSS E                    |
| Kierretyyppi             | MF-LH                    |
| Kierteen koko            | M24x0,5                  |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton           |
| Kylkikulma               | 60 astetta               |
| Kierrenormi              | DIN 13                   |
| Etuviiste                | B                        |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9          |
| Sisäjähdytys             | ei                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3xD läpäreiällä |
| Leikkaussuunta           | Vasen                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |