

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M27X2****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130001 M27X2  |
| GTIN         | 4062406002169 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Varren nelikulmio □ | 16 mm |
| Alkureiän Ø         | 25 mm |
| Kierteen Ø          | 27 mm |
| Kierteen syvyys     | 81 mm |
| Lastu-urien määrä   | 4     |
| Terien lkm Z        | 4     |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kokonaispituus L         | 160 mm                                   |
| Kierteennousu            | 2 mm                                     |
| Standardi                | DIN 376                                  |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| varren $\varnothing D_s$ | 20 mm                                    |
| Kierretyyppi             | MF-LH                                    |
| Kierteen koko            | 27                                       |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | B                                        |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3xD läpäreiällä                 |
| Leikkaussuunta           | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |