

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M37X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M37X0,75
GTIN	4062406002909
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	36,25 mm
Kierteen Ø	37 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Terien lkm Z	4

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	111 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M37×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi