

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M16X1,25**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M16X1,25
GTIN	4062406001254
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	48 mm
Standardi	DIN 376

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	14,75 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M16×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi