

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M33X3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M33X3,5
GTIN	4062406002626
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	99 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	29,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen Ø	33 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M33×3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi