

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M48X4****Tilastiedot**

Tilausnumero	130001 M48X4
GTIN	4062406003555
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	144 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	4 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Kierteen Ø	48 mm
Alkureiän Ø	44 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M48×4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi