

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M45X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M45X0,75
GTIN	4062406003371
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44,25 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	45 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Alkureiän Ø	44,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	135 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M45×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi