

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M43X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130001 M43X0,5 |
| GTIN         | 4062406003302  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kierteennousu           | 0,5 mm |
| Kierteen syvyys         | 129 mm |
| Varren nelikulmio □     | 29 mm  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 36 mm  |
| Kierteen Ø              | 43 mm  |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Kokonaispituus L     | 220 mm                   |
| Lastuava aine        | HSS E                    |
| Standardi            | DIN 376                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX               |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX               |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX               |
| Toleranssiluokka     | 7H                       |
| Toleranssiluokka     | 7HX                      |
| Toleranssiluokka     | 7G                       |
| Toleranssiluokka     | 7GX                      |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                 |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                 |
| Alkureiän Ø          | 42,5 mm                  |
| Terien lkm Z         | 4                        |
| Lastu-urien määrä    | 4                        |
| Kierretyyppi         | MF-LH                    |
| Kierteen koko        | M43×0,5                  |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton           |
| Kylkikulma           | 60 astetta               |
| Kierrenormi          | DIN 13                   |
| Etuviiste            | B                        |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9          |
| Sisäjähdytys         | ei                       |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta       | Vasen                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |