

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:  
M34X1,75**

**Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130001 M34X1,75 |
| GTIN         | 4062406002688   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kierteen Ø       | 34 mm      |
| Alkureiän Ø      | 32,25 mm   |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX               |
| Toleranssiluokka         | 7H                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                 |
| Varren nelikulmio □      | 22 mm                    |
| Lastu-urien määrä        | 4                        |
| Terien lkm Z             | 4                        |
| Kierteennousu            | 1,75 mm                  |
| Lastuava aine            | HSS E                    |
| Standardi                | DIN 376                  |
| Kokonaispituus L         | 200 mm                   |
| varren $\varnothing D_s$ | 28 mm                    |
| Kierteen syvyys          | 102 mm                   |
| Kierretyyppi             | MF-LH                    |
| Kierteen koko            | M34×1,75                 |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton           |
| Kylkikulma               | 60 astetta               |
| Kierrenormi              | DIN 13                   |
| Etuviiste                | B                        |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9          |
| Sisäjähdytys             | ei                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta           | Vasen                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |