

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M30X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130001 M30X1,75
GTIN	4062406002381
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,25 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	4
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierteen \varnothing	30 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän \varnothing	28,25 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M30×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi