

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M2X0,4**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130001 M2X0,4
GTIN	4062406000387
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 2,8 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 2,1 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 1,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,4 mm
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Alkureiän $\varnothing$	1,6 mm

Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	2 mm
Kierteen syvyys	6 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	45 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M2×0,4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi