

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M2,5X0,45****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M2,5X0,45
GTIN	4062406004033
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,45 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteen syvyys	7,5 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	2,05 mm
varren Ø D _s	2,8 mm
Kierteen Ø	2,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,5 × 0,45
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi