

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M21X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130005 M21X2  |
| GTIN         | 4062406005252 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kierteennousu     | 2 mm       |
| Kierteen syvyys   | 63 mm      |
| Lastu-urien määrä | 3          |
| Toleranssiluokka  | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka  | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka  | ISO 2 6H   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka        | 7H                                       |
| Toleranssiluokka        | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka        | 7G                                       |
| Toleranssiluokka        | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20                                 |
| Kierteen Ø              | 21 mm                                    |
| Standardi               | DIN 376                                  |
| Kokonaispituus L        | 140 mm                                   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm                                    |
| Lastuava aine           | HSS E                                    |
| Alkureiän Ø             | 19 mm                                    |
| Terien lkm Z            | 3  |
| Varren nelikulmio □     | 14,5 mm                                  |
| Kierretyyppi            | MF                                       |
| Kierteen koko           | M21×2                                    |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | DIN 13                                   |
| Etuviiste               | B  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |