

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M2,2X0,45****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M2,2X0,45
GTIN	4062406003999
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	2,2 mm
Alkureiän Ø	1,75 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	6,6 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	2,8 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,2 × 0,45
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi