

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M2,5X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M2,5X0,25
GTIN	4062406004019
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	7,5 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	2,25 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	2,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,5 × 0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi