

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M32X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M32X1
GTIN	4062406006075
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 31 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	32 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	96 mm
Kierteennousu	1 mm

Alkureiän Ø	31 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	20 mm
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi