

Garant**TKM-NC-tarkkuus-aloitusreikäpora 90°, pinnoittamaton, Ø DC h6: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	1210194
GTIN	4045197647641
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:****Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen ansiosta, erittäin hyvä pistomittatarkkuus.****Käyttö:**Kärkikulma **90°** paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka Ø on pienempi.**Huomautus:**

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Huomioi syöttöarvo $f = 0,015$ mm/U!**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,015 mm/kierr,
Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D_c	4 mm
Lastu-urien pituus L_c	8 mm
varren Ø D_s	4 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	h6

Kärkikulma	90 astetta
Terien lkm Z	1
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpöra

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		