

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M33X1**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M33X1
GTIN	4062406006150
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 25 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 20 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 32 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen Ø	33 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	99 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	32 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M33×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi