

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M32X2

Tilastiedot

Tilausnumero	130005 M32X2
GTIN	4062406006105
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
varren $\varnothing D_s$	25 mm
Alkureiän \varnothing	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	2 mm
Kierteen syvyys	96 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen \varnothing	32 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio \square	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32x2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi