

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M34X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M34X0,35
GTIN	4062406006204
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	102 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän \varnothing	33,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen \varnothing	34 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M34x0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi