

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M4,5X0,75****Tilaustiedot**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130005 M4,5X0,75 |
| GTIN         | 4062406004149    |
| Tuoteluokka  | 10N              |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm       |
| Kierteennousu           | 0,75 mm    |
| Kokonaispituus L        | 70 mm      |
| Alkureiän Ø             | 3,75 mm    |
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G   |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka        | 7H         |

|  |  |
|--|--|
| Toleranssiluokka                           | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 4,9 mm                                   |
| Terien lkm Z                               | 3  |
| Kierteen Ø                                 | 4,5 mm                                   |
| Lastu-urien määrä                          | 3  |
| Kierteen syvyys                            | 13,5 mm                                  |
| Standardi                                  | DIN 376                                  |
| Kierretyyppi                               | MF                                       |
| Kierteen koko                              | M4,5 × 0,75                              |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | B  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas                                 | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                              |