

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M47X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130005 M47X0,75 |
| GTIN         | 4062406007041   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Terien lkm Z        | 4          |
| Kierteen Ø          | 47 mm      |
| Varren nelikulmio □ | 29 mm      |
| Kierteen syvyys     | 141 mm     |
| Lastu-urien määrä   | 4          |
| Alkureiän Ø         | 46,25 mm   |
| Toleranssiluokka    | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka    | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka    | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka    | 6H +0,20   |
| Toleranssiluokka    | ISO 3 6G   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| varren $\varnothing D_s$ | 36 mm                                    |
| Standardi                | DIN 376                                  |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| Kierteennousu            | 0,75 mm                                  |
| Kokonaispituus L         | 250 mm                                   |
| Kierretyyppi             | MF                                       |
| Kierteen koko            | M47x0,75                                 |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | B  |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta           | Oikea                                    |
| Kierreyökälun tyyppi     | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas               | ilman                                    |
| Tuotetyyppi              | Kierretappi                              |