

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M41X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M41X0,75
GTIN	4062406006778
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX

Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	123 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	40,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	41 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M41×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi