

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M8X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M8X0,35
GTIN	4062406004279
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,35 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen Ø	8 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	8 mm
Alkureiän Ø	7,65 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8×0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi