

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M15X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130006 M15X0,5 |
| GTIN         | 4062406008291  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lastuava aine       | HSS E   |
| Kierteen Ø          | 15 mm   |
| Alkureiän Ø         | 14,5 mm |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm    |
| Kierteen syvyys     | 45 mm   |
| Lastu-urien määrä   | 3       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Terien lkm Z             | 3  |
| Kokonaispituus L         | 110 mm                                   |
| varren $\varnothing D_s$ | 12 mm                                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Kierteennousu            | 0,5 mm                                   |
| Standardi                | DIN 376                                  |
| Kierretyyppi             | MF-LH                                    |
| Kierteen koko            | M15×0,5                                  |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | B  |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta           | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |