

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M1,6X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M1,6X0,35
GTIN	4062406007454
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,25 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	1,6 mm
varren Ø D _s	2,5 mm
Alkureiän Ø	1,25 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	2
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	4,8 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M1,6 × 0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi