

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M48X5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M48X5
GTIN	4062406007133
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 5 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	144 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteennousu	5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	43 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteen Ø	48 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M48x5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi