

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M5X0,8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M5X0,8
GTIN	4062406004187
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	5 mm
varren Ø D _s	6 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,2 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	15 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,8
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi