

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M1,8X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M1,8X0,25
GTIN	4062406007478
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,55 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen Ø	1,8 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierteen syvyys	5,4 mm
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	40 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän \varnothing	1,55 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M1,8 \times 0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3 \times D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi