


**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M18X0,35**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M18X0,35
GTIN	4062406008512
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,65 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	54 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen Ø	18 mm
Alkureiän Ø	17,65 mm
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	125 mm
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio $\square$	11 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M18x0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi