

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M14X1

Tilaustiedot

Tilausnumero	130006 M14X1
GTIN	4062406008239
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	42 mm
varren Ø D _s	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	13 mm
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M14×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi