

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M2,2X0,45****Tilaustiedot**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130006 M2,2X0,45 |
| GTIN         | 4062406007560    |
| Tuoteluokka  | 10N              |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,75 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Lastuava aine    | HSS E      |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05   |

|  |  |
|--|--|
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka                           | 7H                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Standardi                                  | DIN 371                                  |
| Lastu-urien määrä                          | 3  |
| Terien lkm Z                               | 3  |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 2,1 mm                                   |
| Kierteen syvyys                            | 6,6 mm                                   |
| Kokonaispituus L                           | 45 mm                                    |
| Alkureiän Ø                                | 1,75 mm                                  |
| varren Ø D <sub>s</sub>                    | 2,8 mm                                   |
| Kierteennousu                              | 0,45 mm                                  |
| Kierteen Ø                                 | 2,2 mm                                   |
| Kierretyyppi                               | M-LH                                     |
| Kierteen koko                              | M2,2 × 0,45                              |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | B  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirennas  | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |