

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M1,4X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130006 M1,4X0,25
GTIN	4062406007416
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	4,2 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierteen Ø	1,4 mm
Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	1,15 mm
Lastuava aine	HSS E

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	0,25 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	40 mm
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M1,4 $\times$ 0,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3 $\times$ D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi