

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M9X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M9X0,5
GTIN	4062406004330
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	27 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	90 mm
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen $\varnothing$	9 mm
Varren nelikulmio $\square$	7 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän $\varnothing$	8,5 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M9x0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi